

氧化锆陶瓷棒 - 稳定钇精密加工

货号: KM-G01



简介

氧化锆陶瓷棒采用等静压法制备，在高温和高速条件下形成均匀、致密和光滑的陶瓷层和过渡层。

了解更多

0.2*100mm	0.7*100mm	1.2*100 毫米	2.5*100 毫米	8*100 毫米	15*115 毫米
0.3*100 毫米	0.8*100mm	1.5*100 毫米	3*100 毫米	10*100 毫米	16*115 毫米
0.4*100 毫米	0.9*100 毫米	1.6*100 毫米	4*100 毫米	12*100 毫米	18*115 毫米
0.5*100 毫米	1*100 毫米	1.8*100 毫米	5*100 毫米	13*115 毫米	20*115 毫米
0.6*100 毫米	1.1*100 毫米	2*100 毫米	6*100 毫米	14*115 毫米	22*200 毫米