

聚四氟乙烯电解槽耐腐蚀密封/非密封

货号: ELCP



简介

选择我们的 PTFE

电解槽，可获得可靠的耐腐蚀性能。通过可选密封件定制规格。立即浏览。

[了解更多](#)

规格	10 毫升 ~ 1000 毫升
适用温度范围	0 ~ 60°C
密封形式	螺纹 + 围裙
材料	聚四氟乙烯
电解槽冲孔	三个电极孔 (6mm)，两个气孔 (3mm)，可定制开孔

规格	10 毫升 ~ 1000 毫升
适用温度范围	0 ~ 60°C
材料	聚四氟乙烯
电解槽冲孔	三个电极孔 (6 毫米)，可定制开口