

脉冲真空升降灭菌器

货号: KT-Q02



简介

脉冲真空升降灭菌器是高效、精确灭菌的先进设备。它采用脉动真空技术、可定制的周期和用户友好型设计，操作简单安全。

[了解更多](#)

型号	KT-60SV	KT-80SV	KT-100SV	KT-120SV
灭菌室有效容积	60L φ396×490mm	80L φ396×650mm	100 升 504×404×502 毫米	120 升 504×404×590 毫米
提升后高度	1310	1590	1475	1565
工作压力	0.22Mpa			
工作温度	134°C			
热均匀性	≤±1°C			
定时选择范围	0-99 分钟			
温度选择范围	105-134°C			
功率/电源电压	蒸汽发生器功率：3KW 干燥带功率：2.4KW/AC220V 50HZ		蒸汽发生器功率：3.6KW 干燥带功率：2.4KW/AC220V 50HZ	
尺寸（毫米）	686×556×913	686×556×1035	840×600×970	840×600×1060
运输体积（毫米）	789×656×1013	786×656×1135	940×610×1000	940×610×1075
毛重/净重	210 千克/180 千克	230 千克/200 千克	300 千克/270 千克	325 千克/295 千克