

旋片真空泵

货号: VRD



简介

通过 UL

认证的旋片真空泵可实现高速、稳定的真空抽气。两档气镇阀和双重油保护。易于维护和修理。

[了解更多](#)

电压频率	交流 100 ~ 120V/60Hz 或交流 208 ~ 240V/50/60Hz
流量 (立方米/小时)	50 赫兹 8m ³ /h (2.2 升/秒); 60Hz : 9.6 立方米/小时 (2.6 升/秒)
机身材料	不锈钢
最大压力	≤ 4E-3 托
功率 (HP)	0.4KW / 0.37KW
电机速度	50Hz : 1440 rpm; 60Hz : 1720 转/分
油容量 (毫升)	1000
工作温度	5-40°C
真空口	内置 KF25D 标准进气口/出气口
尺寸 (毫米)	6.5 英寸 x 18 英寸 x 9.5 英寸
净重 (千克)	二十一
应用说明	为保护环境和人体健康, 请使用捕集器和过滤器将废气降至最低。为保护真空泵免受冷凝蒸汽或小颗粒的损坏, 请将冷阱或颗粒捕集器连接到泵的前线。