

## 旋转行星式球磨仪

货号: KT-P400E



### 简介

#### KT-P400E

是一款台式多向行星球磨仪，具有独特的研磨和混合功能。它提供连续和间歇操作、定时和过载保护功能，是各种应用的理想之选。

[了解更多](#)

磨削原理	冲击力和摩擦力
适用材料	小硬度和中低硬度； 脆性 干或湿
材料输入尺寸	
材料输出尺寸	0.1-20 微米
处理量	
研磨罐转速	0-900 r/min
行星盘速度	10 r/min
研磨罐材料	碳化钨 陶瓷 玛瑙 不锈钢 硬化钢 尼龙等。
研磨罐数量	4 个
研磨罐容量	100 毫升
研磨球材料	碳化钨 氧化锆 氧化铝 玛瑙 不锈钢等
电机功率	370W
净重	66 千克
尺寸	长 720 * 宽 500 * 高 500 毫米
防护等级	IP65
质量标准	CE