

密封和拆封模具 纽扣电池密封模具

货号: PCKM



简介

简单的封装和拆卸模具可直接用于普通压片机，节省成本，方便快捷，可用于纽扣电池的封装和拆卸。其他规格可定制。

[了解更多](#)

技术规格	密封和拆封模具	纽扣电池密封模具-1	纽扣电池密封模具-2
模具功能	密封和拆封	密封	密封
密封压力	一般在 0.8-1.2 吨之间		
移除压力	一般在 0.4 吨之间	/	
尺寸和重量	/	Φ60*140mm(L*H) 1.85kg	

封口模具尺寸图