

## 密封和拆封模具 纽扣电池密封模具

货号: PCKM



### 简介

简单的封装和拆卸模具可直接用于普通压片机，节省成本，方便快捷，可用于纽扣电池的封装和拆卸。其他规格可定制。

[了解更多](#)

| 技术规格  | 密封和拆封模具         | 纽扣电池密封模具-1            | 纽扣电池密封模具-2 |
|-------|-----------------|-----------------------|------------|
| 模具功能  | 密封和拆封           | 密封                    | 密封         |
| 密封压力  | 一般在 0.8-1.2 吨之间 |                       |            |
| 移除压力  | 一般在 0.4 吨之间     | /                     |            |
| 尺寸和重量 | /               | Φ60*140mm(L*H) 1.85kg |            |

封口模具尺寸图