

侧窗光学电解槽

货号: ELCOS



简介

使用侧窗光学电解池，体验可靠高效的电化学实验。这款电解池具有耐腐蚀性和完整的规格，可根据客户要求定制，经久耐用。

[了解更多](#)

规格	50 毫升 ~ 1000 毫升
适用温度范围	0 ~ 60°C
密封形式	螺纹
材料	玻璃 + 聚四氟乙烯
电解槽开孔	三个电极孔 (6mm)，两个空气孔 (3mm)，可定制开口

规格	50 毫升 ~ 1000 毫升
适用温度范围	0 ~ 60°C
密封形式	螺纹
材料	聚四氟乙烯
电解槽开孔	三个电极孔 (6mm)，两个空气孔 (3mm)，可定制开孔