


工业物料筛分与分级用单双层两用振动筛

货号: KT-DSC



简介

这款单双层两用振动筛专为高效实验室及工业分离设计，提供精确的颗粒分级、可调激振力、可互换筛板，并能在采矿、煤炭和冶金等高要求应用中实现持续的高产量处理。

[了解更多](#)

应用	描述	主要优势
地质勘探与岩心采样	将钻孔岩心、破碎岩石样品和矿产勘探标本分类为标准化的粒度分布，以供冶金分析。	消除体力劳动，提高分析可重复性，并提供精确的级分分类。
煤炭制备与岩相分级	在燃烧测试或中试浮沉分离前，将破碎煤、焦粉和碳质页岩分选为不同的粒度。	通过高频运动防止筛网堵塞，并允许快速调整筛面激振。
冶金渣与烧结矿粒度分级	在中试工厂和质量保证实验室中对破碎的冶金渣、铁矿石烧结矿和助熔剂进行分级。	通过重型钢结构和耐用的方孔筛板抵抗磨料颗粒的磨损。
化学粉末与颗粒加工	对造粒催化剂、工业盐、农业肥料和合成树脂进行分级，以去除细粉和超大颗粒。	提供全封闭的出料路径，最大限度地减少粉尘扩散，同时保持连续的加工产量。
耐火材料与陶瓷原料制备	对熟料、粘土、煅烧铝土矿和熔融氧化铝进行精密筛分，以控制压制和铸造的粒度基质。	通过使用可互换的筛板保持精确的机械切割点，确保一致的堆积密度。
采矿与碎石骨料测试	对沙子、砾石、碎石灰石和道砟样品进行批量和连续分级，以验证是否符合工业尺寸标准。	可轻松处理最大 40 mm 的粗原料，处理能力高达每小时 200 kg。

规格参数	技术详情
产品识别码	KT-DSC
筛板尺寸 (长 x 宽)	600 mm x 300 mm
标准预装筛孔尺寸	上层：25 mm x 25 mm 下层：10 mm x 10 mm
辅助可互换筛板	随附备件：6 mm x 6 mm, 2 mm x 2 mm
筛面配置	2 层（3 级分分离）/ 支持单层
筛面倾角	11.5°
振动冲程幅度	2 mm 至 4 mm (可调)
激振频率 / 冲击率	1400 次/分钟
最大原料粒度	0 mm 至 40 mm
加工处理能力	4 kg/h 至 200 kg/h
电机额定功率	0.15 kW
设备总重量	124 kg
整体物理尺寸 (长 x 宽 x 高)	1100 mm x 750 mm x 900 mm
结构框架材料	重型焊接型钢
筛箱结构	高强度焊接钢板

规格参数	技术详情
振动产生机制	双偏心飞轮配重组件
隔振与阻尼机制	调谐高回弹螺旋减震弹簧
运行工作周期	额定用于连续进料和持续加工