

## 单冲手动片剂打孔机

货号: TPM-02



### 简介

单冲手动冲片机可将流动性良好的各种颗粒状、晶体状或粉末状原料压制成圆盘形、圆柱形、球形、凸面形、凹面形及其他各种几何形状（如正方形、三角形、椭圆形、胶囊形等），也可压制带文字和图案的产品。

### [了解更多](#)

冲孔压力可调	15 千牛
可调节药片直径	5 毫米 - 12 毫米
可调节片剂厚度	2-6 毫米
填充深度	20 毫米
生产能力	30-50 片/小时
木箱包装尺寸	535 x 450 x 630 毫米
重量（包括外包装木箱	40公斤（包括出口免熏蒸木箱包装）