

拍打式无菌均质机 组织捣碎均质机 分散机

货号: KTL-6



简介

拍打式无菌均质器能有效分离固体样品中和表面所含的颗粒，确保无菌袋中的混合样品具有充分的代表性。

[了解更多](#)

型号	KTL-LC400	KTL-LC400M	KTL-LC400GM
电压	交流 220 伏		
频率	50 赫兹		
总功率	200W	220W	500W
显示模式	4.3 英寸触摸屏		
拍打速度范围	3-12 次/秒		
有效容量	3-400 毫升		
消毒功能	/	有	
消毒波长	/	253.7 纳米	
时间范围 攻丝时间	1S-99h59m59s 或连续操作		
程序编辑功能	8 段组合		
净重	18 千克		
外形尺寸	460×250×330 毫米		