

小型注塑机

货号: RPM-09



简介

小型注塑机动作快速稳定；可控性和重复性好，超级节能；产品可自动下落成型；机身低矮，进料方便，易于维护，安装场地无高度限制。

[了解更多](#)

型号	RPM-09
控制模式	PID 控制或 PLC 程序控制
压延辊	2-4 (或定制)
辊筒直径	120mm、160mm、200mm(or customized)
压光辊安装方式	垂直或平行
薄膜厚度范围	0.1 毫米~5 毫米 (或定制)
辊筒速度	0-30r/min (可调)
电机功率	4 千瓦 (或定制)
放卷装置	摩擦辊
收卷装置	摩擦卷
体积 (宽*深*高)	1300*950*1600 毫米
重量 (千克)	约 900 千克 约 900 千克
电源	3f, AC380V