

分体式手动加热实验室颗粒机 30T / 40T

货号: PCSM



简介

使用我们的分体式手动加热实验室压片机可高效制备样品。压力范围最高可达 40T，加热板温度最高可达 300°C，是各行各业的理想之选。

[了解更多](#)

仪器型号	PCSM-30T3030	PCSM-40T4040
压力范围	0-30.0 吨	0-40.0 吨
活塞直径	镀铬油缸 130 毫米 (d)	镀铬油缸直径 130 毫米 (d)
主要整体结构	无密封连接以减少漏油点的设备	设备无密封连接，以减少漏油点
模具加热温度	室温-300.0C/500.0C	室温-300.0C
保温方式	进口保温板	进口隔热板
冷却方式	水冷却快速冷却 [可选配水冷却机]	水冷却快速冷却 [可选水冷却机]
热压板尺寸	300×300毫米 (M×N)	400×400 毫米 (M×N)
主机尺寸	380×350×600毫米 (K×P×H)	500×480×650 (K×P×H)
主机尺寸	700×400×600毫米 (长×宽×高)	800×480×650 (长×宽×高)
电源	3000 W (220V/110V, 可定制)	5000 W (220V/110V 可定制)
重量	260 千克	460 千克
粉末压片机尺寸图	见下图	见下图