

## 不锈钢高压反应器

货号: RE-1H



### 简介

了解不锈钢高压反应釜的多功能性--  
安全可靠的直接或间接加热解决方案。它由不锈钢制成，可承受高温和高压。立即了解更多信息。

[了解更多](#)

静态密封- 无泄漏	反应釜静环与静环底座形成完美密封，无需 O 形圈，根据其结构特点，接触应力随工作压力的增加而增加，在高压下密封性能更好。
安全阀- 安全可售	反应釜配有安全阀，采用爆破膜片，爆破数值误差小，瞬间排气快，安全可靠。每个阀门均采用针阀，往复关闭形式，密封可靠，经久耐用。所有安全阀安装合理，释放畅通。
压力表-- 抗震稳定性	耐震压力表适用于环境振动剧烈的场所，对介质的脉冲耐受力强，并能承受突然卸载的冲击，压力表指示清晰稳定，具有良好的抗震性。

型号	KRS-1	KRS-2	KRS-3	KRS-5	KRS-10	KRS-30
反应器容积	1L	2L	3L	5L	10-20L	30-50L
工作压力	≤22Mpa					
温度范围	≤350°C					
加热方式	电加热					
加热功率	2 千瓦	2 千瓦	2.5 千瓦	4 千瓦	6 千瓦	9 千瓦
搅拌功率	80W	123W		185 W	270W	
搅拌速度	10-800RPM			10-500RPM		
控制器	PID 温度和速度控制，带数字显示					
反应器材料	SS304/316L					
提升方式	手动/电动					
内衬材料	可选 PTFE 衬里					
夹套	可选双层夹套					