

## 十体卧式碾磨机

货号: KT-HJM10



### 简介

十体卧式罐磨适用于 10 个球磨罐 (3000 毫升或以下)。它具有变频控制、橡胶辊运动和 PE 保护罩。

[了解更多](#)

加工原理	摩擦
应用样品特征	精细   中低硬度   脆性   干性或低粘性
加工类型	研磨   混合
最大注射尺寸	
样品粒度范围	1-20 微米
球磨罐数量	10
最大的球磨罐容积	3000 毫升
可用的最小研磨罐容积	250 毫升
球磨罐可选材料	氧化锆   碳化钨   玛瑙   尼龙 不锈钢   聚氨酯等...
研磨介质可选类型	球形   圆柱形
研磨球可选材料	氧化锆   碳化钨   玛瑙   不锈钢   刚玉
研磨方式	干磨   湿磨
胶辊数量	6 根
胶辊速度	900 转/分钟
胶辊包胶材料	聚氨酯
胶辊运动方式	电动控制
净重	165 千克
外形尺寸	1330*670*740 毫米
防护等级	防护等级 : IP65
标准	CE 认证