

十体卧式碾磨机

货号: KT-HJM10



简介

十体卧式罐磨适用于 10 个球磨罐（3000 毫升或以下）。它具有变频控制、橡胶辊运动和 PE 保护罩。

[了解更多](#)

加工原理	摩擦
应用样品特征	精细 中低硬度 脆性 干性或低粘性
加工类型	研磨 混合
最大注射尺寸	< 5 毫米
样品粒度范围	1-20 微米
球磨罐数量	10
最大的球磨罐容积	3000 毫升
可用的最小研磨罐容积	250 毫升
球磨罐可选材料	氧化锆 碳化钨 玛瑙 尼龙 不锈钢 聚氨酯等...
研磨介质可选类型	球形 圆柱形
研磨球可选材料	氧化锆 碳化钨 玛瑙 不锈钢 刚玉
研磨方式	干磨 湿磨
胶辊数量	6 根
胶辊速度	900 转/分钟
胶辊包胶材料	聚氨酯
胶辊运动方式	电动控制
净重	165 千克
外形尺寸	1330*670*740 毫米
防护等级	防护等级：IP65
标准	CE 认证