

# 超高真空法兰航空插头玻璃烧结气密圆形连接器 Kf/Iso/Cf

货号: KT-VA10



## 简介

了解超高真空 CF

刀刀法兰航空插头，它专为航空航天和半导体应用领域提供卓越的气密性和耐用性。

[了解更多](#)

参数 项目	详细说明
连接器类型	法兰航空插头玻璃烧结气封圆形美国军用标准连接器
接口标准	KF、ISO、CF
材料	不锈钢、高纯度玻璃
工作压力范围	10 <sup>-9</sup> 毫巴 ~ 常压
工作温度范围	-200°C ~ +200°C
最大负载电流	10A
最大负载电压	500V
防护等级	IP65
法兰尺寸 (直径)	25毫米、40毫米、63毫米、100毫米、160毫米、200毫米、250毫米
法兰尺寸 (厚度)	5毫米、10毫米、15毫米、20毫米、25毫米、30毫米
螺纹规格	M5、M6、M8、M10、M12
连接器重量	0.5 千克、1 千克、1.5 千克、2 千克、2.5 千克、3 千克
安装方法	螺纹连接、法兰连接
密封方式	玻璃烧结、O 型圈密封
颜色	黑色、银色