

用于高精度应用的超真空电极馈入连接器法兰功率电极引线

货号: KT-VA09



简介

了解超真空电极馈入连接器法兰，它是高精度应用的完美之选。采用先进的密封和导电技术，确保超真空环境下的可靠连接。

[了解更多](#)

参数 描述	选项
法兰规格	CF16、CF25、CF40、CF63、CF100、KF16、KF25、KF40、KF50、KF63 (可定制)
引线长度	100毫米、200毫米、300毫米、500毫米、1000毫米 (可定制)
最高工作温度	400°C (可定制)
最大工作压力	10 ⁻¹⁰ 帕
密封材料	陶瓷、金属