

紫外线灯手推车

货号: KT-P05



简介

紫外线灯手推车由冷轧板喷塑制成，采用双灯结构，可移动、可折叠，配有万向轮，使用非常方便。

[了解更多](#)

| 型号 | KT-C- I | KT-B- I | KT-C- II | KT-B- II |
|------------|----------------------------------|---------|----------|----------|
| 电压 | AC220V 50Hz | | | |
| 输入功率 | 70VA | | 130VA | |
| 电子管数量 | 2x30W | | 4x30W | |
| 定时范围 | 0-120 分钟 | | | |
| 紫外线波长 | 253.7 纳米 | | | |
| 照射强度 | $\geq 90\mu\text{w}/\text{cm}^2$ | | | |
| 灯臂调节角度 | 90°、120°、150° | | | |
| 外包装尺寸 (毫米) | 1160x410x370 | | | |
| 包装重量 | 18 千克 | | 24 千克 | |