

紫外线灯手推车

货号: KT-P05



简介

紫外线灯手推车由冷轧板喷塑制成，采用双灯结构，可移动、可折叠，配有万向轮，使用非常方便。

[了解更多](#)

型号	KT-C- I	KT-B- I	KT-C- II	KT-B- II
电压	AC220V 50Hz			
输入功率	70VA		130VA	
电子管数量	2x30W		4x30W	
定时范围	0-120 分钟			
紫外线波长	253.7 纳米			
照射强度	$\geq 90\mu\text{w}/\text{cm}^2$			
灯臂调节角度	90°、120°、150°			
外包装尺寸 (毫米)	1160x410x370			
包装重量	18 千克		24 千克	