

真空电弧炉 感应熔化炉

货号: KT-VA



简介

了解真空电弧炉在熔化活性金属和难熔金属方面的强大功能。高速、脱气效果显著、无污染。立即了解更多信息！

[了解更多](#)

型号	KT-VA1	KT-VA5	KT-VA25	KT-VA200
容量 (千克)	1	5-15	25	200
工作电压 (伏)	20-40			
工作电流 (安)	1000A	3000A	6000A	12000A
真空压力 (帕)	1.3-1.3x10 ⁻²			
电极尺寸 (毫米)	Φ25-40 x 400	Φ10-45x1200	Φ30-60x1350	Φ56-150x1745
铸锭尺寸 (毫米)	Φ60x100	Φ80x135	Φ100x400mm	Φ200x670 毫米
尺寸 (米)	0.8x0.35x1.8	3.81x3.0x5.21	4.43x3.33x4.93	7.4x3.4x6.72