

用于样品制备的真空冷镶样机

货号: KT-CXQ

简介

用于精确制样的真空冷镶样机。以 -0.08MPa 真空处理多孔易碎材料。是电子、冶金和失效分析的理想之选。

[了解更多](#)



参数	规格
产品名称	真空冷镶样机
型号	CXQ
真空度	-0.08MPa
旋转盘	$\Phi 205\text{mm}$
产品重量	14 千克
产品尺寸	350 350 380 毫米
真空室尺寸	$\Phi 280\text{mm} \times 330\text{mm}$
标准配件	旋转盘：1 套，夜间进气管：10、无油泵：1 套、安装模具：6、搅拌棒：5、材料杯：5
应用范围	多孔材料、裂纹失效分析样品、多孔铸件、复合电子元件、矿石、陶瓷、喷涂样品
主要特点	多工位、快速操作、8 个样品同时安装、负压真空泵、正反转功能
原理	去除孔隙中的空气，利用大气压力将镶样材料/染料注入微孔中