

真空感应熔化炉 电弧熔化炉

货号: KT-VI



简介

利用我们的真空感应熔炼炉获得精确的合金成分。是航空航天、核能和电子工业的理想之选。立即订购，有效熔炼和铸造金属与合金。

[了解更多](#)

坩埚有效容积	4L
坩埚有效容量 (钢)	20 千克
最高温度	2000 °C
最大熔化真空	<ul style="list-style-type: none"> • 7×10⁻³Pa • 真空时间：预热完成后打开扩散泵，30 分钟内达到 7×10⁻³Pa。
额定功率	60 千瓦
额定电压	375V
电源频率	50 赫兹
额定频率	1500~2500HZ
额定频率	1500~2500HZ
发热元件	感应铜线圈
真空系统	<ul style="list-style-type: none"> • 70L/s 双级旋片机械泵 • 直径 300mm 扩散泵，最大抽速：5000L/s • 直径 300 毫米的扩散泵疏水阀，有效冷却泵油循环 • 直径 300 毫米扩散泵挡板阀 + 直径 80 毫米前泵挡板阀 • 不锈钢管 + 不锈钢波纹管

型号	容量	温度	真空度	额定功率
KT-VI5	5 千克			40 千瓦
KT-VI10	10 千克			40 千瓦
KT-VI25	25 千克			75 千瓦
KT-VI50	50 千克	1700 °C	6x10 ⁻³ Pa	100 千瓦
KT-VI100	100 千克			160 千瓦
KT-VI200	200 千克			200 千瓦
KT-VI500	500 千克			500 千瓦

可定制半连续熔化生产