

真空感应熔化纺丝系统电弧熔化炉

货号: KT-VIS



简介

使用我们的真空熔融纺丝系统，轻松开发可蜕变材料。非常适合非晶和微晶材料的研究和实验工作。立即订购，获得有效成果。

[了解更多](#)

型号	KT-VIS2	KT-VIS15	KT-VIS50	KT-VIS100
容量	20g	150g	500g	1000g
坩埚	氮化硼/石英			
传送带宽度	1-10 毫米	1-30 毫米	1-40 毫米	1-70 毫米
旋转器尺寸	φ200mm	φ220mm	φ300mm	φ300mm
转速	3000r/min			
真空度	6.7*10 ⁻⁴ pa			
插入气体	氩气			
额定功率	7 千瓦	15 千瓦	25 千瓦	35 千瓦
电源	交流 110-480 伏 50/60 赫兹			
可选部件	红外线温度计、循环冷却器、喷射铸造铜模			

其他要求可定制