

## 真空钼丝烧结炉

货号: KT-VMW



### 简介

真空钼丝烧结炉为立式或卧式结构，适用于在高真空和高温条件下对金属材料进行退火、钎焊、烧结和脱气处理。它也适用于石英材料的脱羟处理。

[了解更多](#)

温度	1600°C
工作区域尺寸	Φ60×80 mm、Φ160×160 mm、Φ200×200 mm、Φ300×400 mm、Φ400×500 mm 等。
冷极限真空度	10 <sup>-3</sup> 或 10 <sup>-4</sup> Pa
压力上升率	≤3Pa/h
电源	三相 380 伏 50 赫兹
炉温均匀性	±5 °C (真空条件下)
装料和卸料方式	顶部或侧面或底部
自动充放气保护	氩气、氮气、氢气
控制方式	以 LCD 触摸屏和 PLC 为核心