

真空牙科烤瓷烧结炉

货号: KT-DV10



简介

使用 KinTek

真空陶瓷炉可获得精确可靠的结果。它适用于所有瓷粉，具有双曲陶瓷炉功能、语音提示和自动温度校准功能。

。

[了解更多](#)

加热速度	最高 200°C/分钟 (392°F/分钟)
最高温度	最高 1200°C (2283°F)
最高保温时间	2 小时
真空度	1-101%
电源	100-120 伏 50/60 赫兹 230 伏 50/60 赫兹
额定电流	14.5 安培@110 伏 7.0 安培@230 伏
额定输出功率	最大 1500 瓦
尺寸	高 27 厘米 x 宽 36 厘米 x 深 53 厘米
燃烧室直径	9 厘米 (3.5 英寸)
净重	20 千克
带包装重量	23.5 千克