

变速蠕动泵

货号: KT-VSP



简介

KT-VSP

系列智能变速蠕动泵可为实验室、医疗和工业应用提供精确的流量控制。可靠、无污染的液体输送。

[了解更多](#)

参数	说明
产品型号	KT-VSP-01、KT-VSP-02、KT-VSP-03、KT-VSP-04
电源电压	AC100V AC250V 50Hz/60Hz 或 DC100V DC275V
待机功率（停止）	<11W
正常运行功率	<20W
启动功率	<40W
显示方式	3 位 LED
转速调节范围	0.1-200 转/分钟
转速分辨率（转/分）	0.1 rpm（转速 ≤ 100 rpm）；1 rpm（转速 > 100 rpm）
定时范围	0.1 秒 - 99 小时
定时精度	<20 毫秒
定时调节方法	手动：步进调节
通信	连续调节
内部控制	速度、启动/停止、前进/后退、全速
外部控制	0-10KHz、0-5V、0-10V、4-20mA、RS485、脚踏开关
外部功能	启动/停止控制、方向控制、速度控制
辊筒数量	3
工作环境	温度 0-40℃，湿度 <80%（无冷凝）
防护等级	IP31
净重	2.6 公斤
产品尺寸	290 x 142 x 148 毫米