

立式水循环真空泵

货号: KV-1



简介

您正在为实验室或小型工业寻找可靠的水循环真空泵吗？看看我们的立式水循环真空泵，它有五个抽头，吸气量更大，是蒸发、蒸馏等的理想之选。

[了解更多](#)

详细材料

喷射器	单向阀	连接管	三通	泵体	叶轮	抽气喷嘴
铜质	PP	NR	聚丙烯	304 不锈钢	304 不锈钢	聚丙烯

型号	SHZ-C
真空口	5
单口流量	10 升/分钟
真空压力	0.098Mpa
泵流量	80 升/分钟
泵扬程	12M
泵头材料	SS304/PTFE
储液器容积	50L
电机功率	370W
尺寸	440*340*830 毫米
重量	37 千克