

振动筛

货号: KT-V400



简介

使用高频振动筛高效处理粉末、颗粒和小块物料。控制振动频率，连续或间歇筛分，实现精确的粒度测定、分离和分级。

[了解更多](#)

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 最大载荷 | 25 公斤 |
| 最大级数 | 9/13 公斤 |
| 筛塔最大重量 | 56 千克 |
| 振幅 | 0.8-4 毫米 |
| 振动频率 | 3000 次/分钟 |
| 筛分粒度范围 | 75 微米-125 毫米 |
| 最大筛网直径 | 400 毫米 |
| 最大筛塔高度 | 960 毫米 |
| 附加功能 | 舒适的可视压筛板 |
| 筛分方式 | 干式 |
| 电气说明 | 交流 100-120V/200-240V, 50-60Hz, 1500W |
| 电源接口 | 国标/欧标/美标/英标等 |
| 净重 | 98 千克 |
| 尺寸(宽、厚、高) | 600*660*1260 毫米 |
| 防护等级 | IP65 |
| 标准 | CE/ISO9001 |