

20T / 40T / 60T 全自动实验室温热等静压机 (Wip)

货号: PCIH



简介

了解暖等静压机 (WIP)
 在所有表面均匀施压的效率。WIP
 是电子工业零件的理想选择，可确保在低温条件下实现
 经济高效的高质量压实。

[了解更多](#)

仪器型号	PCIH-20T	PCIH-40T	PCIH-60T
压力范围	0-20T	0-40T	0-60.0 吨
活塞直径	镀铬油缸 130 毫米 (直径	镀铬油缸 150 毫米 (直径	镀铬油缸 200 毫米 (直径
加压过程	程序加压 - 程序保持 - 定时泄压		
保持时间	1 秒至 0 秒	1 秒至 0 秒	1 秒至 0 秒
压力转换	程序自动转换样品所承受的压力		
显示屏	4.3 英寸液晶显示屏	7 英寸液晶屏	7 英寸液晶屏
加热温度	室温-200.0C	室温-200.0C	室温-200.0C
静压	300MPa	300MPa	300MPa
静压室	Φ30×150mm(M×N)	Φ40×150mm(M×N)	Φ×50×150 (M×N)
气缸行程 (T)	50 毫米	50mm	50 毫米
样品制作特点	上面板摇臂结构，操作更方便		
外形尺寸	280×460×660 (长×宽×高)	280×460×660 (长×宽×高)	330×580×720 (长×宽×高)
设备电源	1800W (220V/110 可定制)	1800W (220V/110 可定制)	3000W (220V/110 可定制)
设备重量	180 千克	180 千克	290 千克