

300 兆帕等静压热压机 (Wip) 工作站

货号: PCIW



简介

了解温热等静压技术 (WIP) --

这是一项尖端技术，可在精确的温度下以均匀的压力对粉末产品进行成型和压制。是制造复杂零部件的理想选择。

[了解更多](#)

型号	料筒内径 (毫米)	气缸内高 (毫米)	最大压力 (兆帕)	最高温度
PCIW150	Ø150	300~500	300	(去离子水) ≤ 90°C (导热油) ≤ 250°C
PCIW200	Ø200	500-1000		
PCIW250	Ø250			
PCIW300	Ø300			
PCIW350	Ø350	500-1500		
PCIW400	Ø400	500~2000		
PCIW450	Ø450			
PCIW500	Ø500	1000~3000		
PCIW630	Ø630			
PCIW710	Ø710			
PCIW800	Ø800			
PCIW910	Ø910			
PCIW1000	Ø1000			