


废轮胎热解设备

货号: KWRE



简介

我公司生产的废旧轮胎炼油热解装置采用新型热解技术，使轮胎在完全缺氧或有限供氧的条件下加热，使高分子聚合物和有机添加剂降解为低分子或小分子化合物，从而回收轮胎油。

[了解更多](#)

型号	主机容积	日产量	总运行功率
2600*6000	31.8 立方米	8 吨	16 千瓦/小时
2600*6600	35 立方米	9 吨	16 千瓦/小时
2800*6600	40.6 立方米	12 吨	18 千瓦/小时
2800*7500	46.2 立方米	15 吨	20 千瓦/小时