

Xrd X 射线衍射研磨机

货号: KT-XRD180



简介

KT-XRD180

是一款微型台式多功能卧式研磨机，专门用于 X 射线衍射 (XRD) 分析的样品制备。

[了解更多](#)

应用样品	精细 低至中等硬度 脆性 干燥或低粘度
加工类型	研磨 混合
最大注射尺寸	
样品粒度范围	
球磨罐数量	1
研磨罐容积	180 毫升 100 毫升 50 毫升
研磨柱数量	42
研磨介质类型	圆柱形 球形
研磨罐材料	氧化锆 碳化钨
研磨方法	干磨 湿磨
胶辊数量	2 个
最高转速	1800 转/分钟
净重	28 千克
尺寸	260*250*140 毫米
防护等级	IP65
标准	CE 标准