

Xrf 和 Kbr 钢环实验室粉末颗粒压制模具

货号: PMXS



简介

使用我们的钢环实验室粉末颗粒压制模具生产完美的 XRF 样品。成型速度快，尺寸可定制，每次都能准确成型。

[了解更多](#)

型号	PMXS-A
材料	铬12钼钒
压头硬度	HRC60-HRC62
试样尺寸	φ32 / φ40 毫米
型腔深度	45 毫米
外部尺寸	φ73×133 毫米
重量 (千克)	3.2

可定制其他尺寸