



KINTEK SOLUTION

## 电池盒 目录

联系我们获取更多目录 [样品制备](#), [热能设备](#), [实验室耗材和材料](#), [生化设备](#), 等等

# KINTEK SOLUTION

## 公司简介

### >>> 关于我们

郑州科恩泰科仪器有限公司是一家以技术为导向的机构，团队成员致力于在生化反应、新材料研究、热处理、真空制造、制冷以及制药和石油提取设备等科研设备领域探索最有效、最可靠的技术和创新。

在过去的20年里，我们在科研设备领域积累了丰富的经验，我们能够根据客户的需求和实际情况提供设备和解决方案，我们还根据特定的工作目的开发了许多客户定制的设备，我们在亚洲、欧洲、北美和南美、澳大利亚和新西兰、中东和非洲等不同国家的许多大学和研究所都有许多成功的项目。

专业、快速反应、勤奋、真诚是我们团队成员工作态度的显著标签，这为我们在客户中赢得了良好的声誉。

在这里，我们随时准备为来自不同国家和地区的客户提供服务，共同分享最高效、最可靠的技术！



## 纽扣电池盒

货号: BC-01



### 简介

纽扣电池也称为微型电池。它看起来像一个小纽扣形电池。通常直径较大，厚度较薄。

[了解更多](#)

## 钮扣电池盒垫圈

货号: BC-02



### 简介

垫片可防止内部材料变形，弹簧片有利于电池内部紧密接触，防止松动。

[了解更多](#)

型号规格	规格 (直径*厚度)
CR20 垫片	φ15.8*0.5mm
	φ15.8*1.0mm
	φ15.8*1.5mm
	φ16.1*0.5mm
	φ16.1*0.8mm
CR24 垫片	φ16.2*1.5mm
	φ19.0*1.0mm
	φ20.0*0.4mm

## 圆柱形电池钢壳

货号: BC-03



### 简介

锂离子电池外壳可抑制电池极化、减少热效应并提高速率性能。

### [了解更多](#)

产品成分	名称	电池外壳 18650 防爆型
	钢壳	18.0(D)*67(H)*0.25(T)mm
组装部件	防爆帽	3.7(T)*17.3(D)毫米
	压力极限	18-22MPa

技术指标 26650	
盖帽 PTC	防爆帽
钢壳, 盖子材料	镀氮 A3 钢
密封 O 形圈和垫圈材料	尼龙
垫圈	PET
外壳尺寸 (直径 x 高度)	26mm (外径) x 25.5mm (内径) x 68mm (高)
盖子尺寸 (直径 x 高度)	25.5毫米 (内径) x 5 毫米 (高)
上绝缘垫片尺寸 (直径 x 厚度)	24.5毫米 (直径) x 0.25毫米 (厚)
下绝缘垫片尺寸 (直径 x 厚度)	24.5毫米 (直径) x 0.25毫米 (T)
重量	18.75 克/个

## 锂电池盒

货号: BC-04



### 简介

锂空气电池（锂氧气电池）专用电池盒。正极由内向外打孔，内部光滑。

### [了解更多](#)

尺寸（直径 x 高度）	20 毫米 x 3.2 毫米
开口数量	17 个孔（如果需要 19 个孔，则孔径为 1.2 毫米）
材料	SS304；底盒带 $\varnothing 12\text{mm}$ x 1.0mm 厚的网盘（上面有 $\varnothing 1\text{mm}$ 的孔），顶盒带 PP（聚丙烯）密封 O 形圈
重量	0.1 盎司（2.8 克）
应用	适用于锌/锂-空气电池的开发



## Kintek Solution

总部：中国郑州市高新区科学大道89号

