



KINTEK SOLUTION

## 蒸发船 目录

联系我们获取更多目录 [样品制备](#), [热能设备](#), [实验室耗材和材料](#), [生化设备](#), 等等

# KINTEK SOLUTION

## 公司简介

### >>> 关于我们

郑州科恩泰科仪器有限公司是一家以技术为导向的机构，团队成员致力于在生化反应、新材料研究、热处理、真空制造、制冷以及制药和石油提取设备等科研设备领域探索最有效、最可靠的技术和创新。

在过去的20年里，我们在科研设备领域积累了丰富的经验，我们能够根据客户的需求和实际情况提供设备和解决方案，我们还根据特定的工作目的开发了许多客户定制的设备，我们在亚洲、欧洲、北美和南美、澳大利亚和新西兰、中东和非洲等不同国家的许多大学和研究所都有许多成功的项目。

专业、快速反应、勤奋、真诚是我们团队成员工作态度的显著标签，这为我们在客户中赢得了良好的声誉。

在这里，我们随时准备为来自不同国家和地区的客户提供服务，共同分享最高效、最可靠的技术！



## 钨蒸发舟

货号: LMF-TEB



### 简介

了解钨舟，也称为蒸发钨舟或涂层钨舟。这些钨舟的钨含量高达

99.95%，是高温环境的理想选择，广泛应用于各行各业。在此了解它们的特性和应用。

[了解更多](#)

型号	厚度 (毫米)	宽度 (毫米)	长度 (毫米)	形状
#207	0.2	7	100	
#215	0.2	15	100	
#308	0.3	8	100	
#310	0.3	10	100	圆底/平底/蝴蝶形/可定制
#315	0.3	15	100	
#413	0.4	13	50	
#525	0.5	25	78	

## 钼/钨/钽蒸发舟

货号: KME01



### 简介

蒸发舟源用于热蒸发系统，适用于沉积各种金属、合金和材料。蒸发舟源有不同厚度的钨、钽和钼，以确保与各种电源兼容。作为一种容器，它可用于材料的真空蒸发。它们可用于各种材料的薄膜沉积，或设计成与电子束制造等技术兼容。

[了解更多](#)

长 100 宽 8 厚度 0.2/0.3mm

长度 100 宽度 15 厚度 0.2/0.3/0.5mm

长度 100 宽度 20 厚度 0.2/0.3/0.5mm

沟槽尺寸：长 50 深 2.6

## 半球形底部钨/钼蒸发舟

货号: KME-YD



### 简介

用于镀金、镀银、镀铂、镀钽，适用于少量薄膜材料。  
减少薄膜材料的浪费，降低散热。

[了解更多](#)

## 折叠式钼舟/钽舟，带或不带盖子

货号: KME-ZDZ




### 简介

钼舟是制备钼粉和其他金属粉末的重要载体，具有密度高、熔点高、强度高、耐温性好等特点。

### [了解更多](#)

## 有机物蒸发舟

货号: KME-YJ




### 简介

有机物蒸发舟是在有机材料沉积过程中实现精确均匀加热的重要工具。

[了解更多](#)

## 镀铝陶瓷蒸发舟

货号: KME-DL



### 简介


用于沉积薄膜的容器；具有铝涂层陶瓷本体，可提高热效率和耐化学性。

[了解更多](#)



## 陶瓷蒸发舟套装

货号: KME09



### 简介


它可用于各种金属和合金的气相沉积。大多数金属都能完全蒸发而不损失。蒸发筐可重复使用1。

[了解更多](#)

材料	陶瓷坩埚/钨丝
陶瓷坩埚尺寸	0.25 毫升 / 0.5 毫升 / 1.0 毫升 / 2.0 毫升 / 3.0 毫升
钨丝尺寸	3*0.8 线 / 3*1.0 线 / 3*0.8 线

## 碳石墨舟 -带盖实验室管式炉

货号: KM-D10



### 简介

覆盖碳石墨舟实验室管式炉是由石墨材料制成的专用容器，可承受极端高温和化学腐蚀性环境。

[了解更多](#)

直径/高度/长度/厚度

35\*18\*100\*3.5 毫米

45\*150\*23\*5 毫米

## 钼/钨/钽蒸发舟 - 特殊形状

货号: KME01-2



### 简介

钨蒸发舟是真空镀膜工业、烧结炉或真空退火的理想选择。我们提供的钨蒸发舟设计坚固耐用，运行寿命长，可确保熔融金属持续、平稳、均匀地扩散。

[了解更多](#)



## Kintek Solution

总部：中国郑州市高新区科学大道89号

