



KINTEK SOLUTION

实验室破碎机 目录

联系我们获取更多目录 [样品制备](#), [热能设备](#), [实验室耗材和材料](#), [生化设备](#), 等

KINTEK SOLUTION

公司简介

>>> 关于我们

KinTek集团有限公司是一家以技术为导向的组织，团队成员致力于探索最有效和可靠的技术和创新的科学研究设备，如生化反应，新材料研究，热处理，真空制造，制冷，以及制药和石油提取设备等领域。



用于橡胶破碎机的开放式混合磨机 开放式双辊磨机

货号: RPM-04



简介

橡胶加工设备专为橡胶、塑料原料、颜料、色母粒等高分子聚合物的混合和分散而设计。

[了解更多](#)

型号	RPM-04A	RPM-04B	RPM-04C
滚筒速度	固定速度	单频变频器	双变频器
控制模式	PID 控制或 PLC 程序控制		
轧辊尺寸	120*350毫米 (或定制)		
加热方式	电加热/油加热		
冷却方式	无冷却或自来水冷却 (可选)		
辊缝调节	手动或电动间隙调节		
翻转模式	手动或自动翻转		
安全装置	反向停止或紧急开启系统		
电机功率	0.75 千瓦或定制 * 1	0.75 千瓦或定制 * 2	
体积 (宽x深x高)	1100*560*1150 毫米		
重量 (千克)	400 千克	450 千克	
电源	3φ, AC380V		

可根据客户要求设计和制造特殊型号

用于实验室和小型矿山的小型颚式破碎机：高效、灵活、经济实惠

货号: KT-EP



简介

小型颚式破碎机可在实验室和小型矿山进行高效、灵活、经济的破碎作业。是煤炭、矿石和岩石的理想之选。立即了解更多！

[了解更多](#)

型号	进料口尺寸 (毫米)	进料粒度 (毫米)	出料粒度 (毫米)	生产能力 (吨/小时)	功率 (千瓦)
EP-60x100	60x100	<50	<8	0.15-0.5	1.5
EP-100x125	100x125	<80	3-15	0.2-1.0	3.0
EP-125x150	125x150	<100	3-25	0.5-1.2	3.0
EP-150x250	150x250	<125	<45	1.0-4.0	5.5

密封式颚式破碎机：高效、环保、安全可靠

货号: KT-EPB



简介

了解我们的密封式颚式破碎机：高效、环保、安全可靠，适用于实验室、矿山等的破碎作业。

[了解更多](#)

型号	进料口尺寸 (毫米)	进料粒度 (毫米)	出料粒度 (毫米)	生产能力 (吨/小时)	功率 (千瓦)
EP-2	60x100	<50	<8	0.15-0.5	1.5
EP-1	100x125	<80	3-15	0.2-1.0	3.0
EP-3	125x150	<100	3-25	0.5-1.2	3.0
EP-150x250	150x250	<125	<45	1.0-4.0	5.5
EP-250x400	250x400	<210	<80	5-16	13

用于高效样品制备的实验室密封锤式破碎机

货号: KT-PCZ



简介

了解用于高效样品制备的实验室密封锤式破碎机。该破碎机是煤炭、冶金和研究领域的理想之选，可确保高生产效率和环保性。

[了解更多](#)

型号	进样尺寸 (毫米)	出料尺寸 (毫米)	生产率 (公斤/小时)	电机功率 (千瓦)
PCZ-180x150	≤50	<6、<3、<1 (可调)	<600	1.5
PCZ-250x360	≤150	<13, <6, <3 (可调)	<1200	3
PCX-180x150	≤50	<3 (可调)	<120	1.5



Kintek Solution

总部：中国郑州市高新区科学大道89号

