



KINTEK SOLUTION

## 旋转蒸发器 目录

联系我们获取更多目录 [样品制备](#), [热能设备](#), [实验室耗材和材料](#), [生化设备](#), 等等

# KINTEK SOLUTION

## 公司简介

### >>> 关于我们

郑州科恩泰科仪器有限公司是一家以技术为导向的机构，团队成员致力于在生化反应、新材料研究、热处理、真空制造、制冷以及制药和石油提取设备等科研设备领域探索最有效、最可靠的技术和创新。

在过去的20年里，我们在科研设备领域积累了丰富的经验，我们能够根据客户的需求和实际情况提供设备和解决方案，我们还根据特定的工作目的开发了许多客户定制的设备，我们在亚洲、欧洲、北美和南美、澳大利亚和新西兰、中东和非洲等不同国家的许多大学和研究所都有许多成功的项目。

专业、快速反应、勤奋、真诚是我们团队成员工作态度的显著标签，这为我们在客户中赢得了良好的声誉。

在这里，我们随时准备为来自不同国家和地区的客户提供服务，共同分享最高效、最可靠的技术！



## 0.5-1 升旋转蒸发器

货号: KE-1



### 简介

您在寻找可靠高效的旋转蒸发器吗？我们的 0.5-1L 旋转蒸发器采用恒温加热和薄膜蒸发技术，可进行一系列操作，包括溶剂去除和分离。它采用高档材料并具有安全功能，是制药、化工和生物行业实验室的理想之选。

[了解更多](#)

型号	KRE-2011	KRE2012
蒸发瓶	0.5/1L	
蒸发速度	25 毫升/分钟 (以 H2O 计)	
回收瓶	1L	
冷凝器	垂直/对角 0.27口	
真空度	399.8pa/3mm Hg	
真空密封	Teflon+Viton 密封	
速度控制	Knop 无级调速	
转速	0-120rpm	5-280rpm
旋转功率	25W	
水槽容量	6.5L	
加热功率	1.4KW	
加热范围	0-99°C	
温度精度	±1°C	
升降方式	手动	电动
提升距离	250毫米	230毫米
防溅装置	PP 透明罩 (可选)	
安全保护	过流/接地故障/过温保护	
电源	110-220V, 50/60Hz	
工作环境	5-35°C	
外形尺寸	680(480)*320*760 (960) mm	665(520)*355*750(930)mm
重量	12.5/13.5 千克	

## 0.5-4 升旋转蒸发器

货号: KE-2



### 简介

使用 0.5-4 升旋转蒸发器高效分离 "低沸点" 溶剂。采用高级材料、Teflon+Viton 真空密封和 PTFE 阀门设计，可实现无污染操作。

[了解更多](#)

型号	KRE-202B
蒸发瓶	0.5-4 升 /3 千克
冷凝器	垂直/对角
真空度	≤2kPa/h
真空密封	Teflon+Viton 密封
速度控制	Knop 无级调速
转速	20-280rpm
旋转功率	60W
加热功率	1.3 千瓦
加热范围	0-99°C
温度精度	±2°C
升降方式	电动
提升距离	180 毫米
防溅装置	PP 透明罩 (可选)
安全保护	过流/接地故障/过温保护
电源	110-240V, 50/60Hz
工作环境	5-35°C
外形尺寸	550*575*415 毫米
重量	20-22 千克

## 2-5 升旋转蒸发器

货号: KE-5



### 简介

#### KT 2-5L

旋转蒸发器可有效去除低沸点溶剂。是制药、化学和生物行业化学实验室的理想之选。

[了解更多](#)

型号	KRE-2000	KRE3000	KRE5000
蒸发瓶	2L	3L	5L
回收瓶	1L	2L	3L
冷凝器	垂直/对角		
真空度	≤2kPa/h		
真空密封	Teflon+Viton 密封		
速度控制	Knop 无级调速		
转速	5-200rpm		
旋转功率	40W		
加热功率	1.4KW	1.5 千瓦	1.8 千瓦
加热范围	0-99°C		
温度精度	±1°C		
升降方式	电动		
提升距离	150 毫米	180毫米	180毫米
防溅装置	PP 透明罩 ( 可选 )		
安全保护	过流/接地故障/过温保护		
电源	110-240V , 50/60Hz		
工作环境	5-35°C		
外形尺寸	680*320*760 毫米	550*420*78 毫米	550*420*78 毫米
重量	25 千克	35 千克	36 千克

## 5-50L 旋转蒸发器

货号: KE-10



### 简介

使用 5-50L 旋转蒸发器高效分离低沸点溶剂。它是化学实验室的理想之选，可提供精确、安全的蒸发过程。

[了解更多](#)

型号	KR-1005	KR1010	KR1020	KR1050
蒸发瓶	5L	10L	20L	50L
烧瓶尺寸	ø50 毫米	ø50/125 毫米	ø125 毫米	ø125 毫米
蒸发速度	2 升/小时 (以 H <sub>2</sub> O 计)	3.2 升/小时 (以 H <sub>2</sub> O 计)	5 升/小时 (以 H <sub>2</sub> O 计)	9 升/小时 (以 H <sub>2</sub> O 计)
循环瓶	3L	5L	10L	20L
冷凝器	垂直	对角线		
真空度	≤2kPa/h			
真空密封	Teflon+Viton 密封			
速度控制	Knop 无级调速			
电机功率	250W			
转速	20-140rpm	每分钟 20-130 转		每分钟 20-110 转
提升方式	电动			
提升距离	150 毫米	160 毫米	190毫米	180毫米

## 10-50 升旋转蒸发器

货号: KE-50



### 简介

#### KT

旋转蒸发器可高效分离低沸点溶剂。采用高档材料和灵活的模块化设计，性能有保证。

#### [了解更多](#)

型号	KRE-2010	KRE2020	KRE2050
蒸发瓶	10L	20L	50L
烧瓶尺寸	ø50/125 毫米	ø125 毫米	ø125 毫米
蒸发速度	3.2 升/小时 (以 H <sub>2</sub> O 计)	5 升/小时 (以 H <sub>2</sub> O 计)	9 升/小时 (以 H <sub>2</sub> O 计)
回收瓶	5L	10L	20L
真空度	≤2kPa/h		
真空密封	Teflon+Viton 密封		
速度控制	Knop 无级调速		
电机功率	90W	120W	180W
转速	0-120rpm		
升降方式	电动		
提升距离	180 毫米		
加热功率	3 千瓦		
加热范围	0-99°C		
温度精度	±1°C		
防溅装置	PP 透明盖 (可选)		
安全保护	过流/接地故障/过温保护		
工作环境	5-35°C		
电源	110-440V, 50/60Hz		
外形尺寸	1050*580*1950 毫米	1100*600*2100 毫米	1300*720*2300 毫米

## 20 升旋转蒸发器

货号: KE-20



### 简介

20L 旋转蒸发器可有效分离 "低沸点" 溶剂，是制药和其他行业化学实验室的理想之选。采用精选材料和先进的安全功能，确保工作性能。

[了解更多](#)

型号	KRE-2020Z
蒸发瓶	20L
烧瓶尺寸	ø125 毫米
接收烧瓶	10L
冷凝器	垂直/三流
真空度	≤2kPa/h
真空密封	Teflon+Viton 密封
速度控制	Knop 无级调速
转速	10-120rpm
旋转功率	125W
加热功率	4KW
加热范围	0-99°C
温度精度	±2°C
升降方式	电动
提升距离	200 毫米
防溅装置	PP 透明罩 (可选)
安全保护	过流/接地故障/过温保护
电源	110-240V, 50/60Hz
工作环境	5-35°C
外形尺寸	850*520*160 毫米
重量	90 千克



## Kintek Solution

总部：中国郑州市高新区科学大道89号

