



KINTEK SOLUTION

Rubber Processing Machine 目录

联系我们获取更多目录 样品制备, 热能设备, 实验室耗材和材料, 生化设备, 等等

KINTEK SOLUTION

公司简介

>>> 关于我们

郑州科恩泰科仪器有限公司是一家以技术为导向的机构，团队成员致力于在生化反应、新材料研究、热处理、真空制造、制冷以及制药和石油提取设备等科研设备领域探索最有效、最可靠的技术和创新。

在过去的20年里，我们在科研设备领域积累了丰富的经验，我们能够根据客户的需求和实际情况提供设备和解决方案，我们还根据特定的工作目的开发了许多客户定制的设备，我们在亚洲、欧洲、北美和南美、澳大利亚和新西兰、中东和非洲等不同国家的许多大学和研究所都有许多成功的项目。

专业、快速反应、勤奋、真诚是我们团队成员工作态度的显著标签，这为我们在客户中赢得了良好的声誉。

在这里，我们随时准备为来自不同国家和地区的客户提供服务，共同分享最高效、最可靠的技术！



实验室用平板硫化压机硫化橡胶机

货号: RPM-01



简介

平板硫化机是橡胶制品生产中的一种设备，主要用于橡胶制品的硫化。硫化是橡胶加工的关键步骤。

[了解更多](#)

型号	RPM-01A	RPM-01B	RPM-01C	RPM-01D
控制模式	手动	电动	PLC 控制	真空度
容量	30/50/100 吨或定制			
温度范围	室温~300°C			
工作板尺寸	300*300mm 或定制			
工作层	单层加热或冷热一体			
冷却方式	水冷却		水冷或线性冷却	
体积	540*400*1250 毫米	1100*600*1580 毫米	1100*600*1580 毫米	1500*600*1580 毫米
重量 (千克)	210 千克	780 千克	780 千克	900 千克
电源	3φ , AC380V			

铸造机

货号: RPM-02



简介

流延膜机专为聚物流延膜产品的成型而设计，具有流延、挤出、拉伸和复合等多种加工功能。

[了解更多](#)

型号	RPM-02A	RPM-02B
产品名称	单层	3层
螺杆直径	25毫米 (或定制)	
长:宽 (长径比)	33:1 (或定制)	
螺杆转速	0-95rpm (变频调速)	
电机功率	4KW (或定制)	
模唇宽度	300毫米 (或定制)	
可选配置	3CC 熔体泵或定制、手动或液压换网器、压力传感器、压力传感器、放卷装置	
压延部分	160x350mmx2 或定制	
压光辊安装方式	垂直或平行	
收卷装置	摩擦收卷	
体积	2800x800x1650 毫米	3500x1600x2200 毫米
重量 (千克)	≈750 公斤	≈1.2T
电源	3φ, AC380V	

橡胶加工机 水冷式条带系列

货号: RPM-03



简介

我们的橡胶加工设备专为工程塑料、改性塑料、废塑料和色母粒的混合和加工实验而设计。

[了解更多](#)

用于橡胶破碎机的开放式混合磨机 开放式双辊磨机

货号: RPM-04



简介

橡胶加工设备专为橡胶、塑料原料、颜料、色母粒等高分子聚合物的混合和分散而设计。

[了解更多](#)

型号	RPM-04A	RPM-04B	RPM-04C
滚筒速度	固定速度	单频变频器	双变频器
控制模式	PID 控制或 PLC 程序控制		
轧辊尺寸	120*350毫米 (或定制)		
加热方式	电加热/油加热		
冷却方式	无冷却或自来水冷却 (可选)		
辊缝调节	手动或电动间隙调节		
翻转模式	手动或自动翻转		
安全装置	反向停止或紧急开启系统		
电机功率	0.75 千瓦或定制 * 1	0.75 千瓦或定制 * 2	
体积 (宽x深x高)	1100*560*1150 毫米		
重量 (千克)	400 千克	450 千克	
电源	3φ, AC380V		

可根据客户要求设计和制造特殊型号

实验室吹膜挤出三层共挤吹膜机

货号: RPM-05



简介

实验室吹膜挤出主要用于检测聚合物材料吹膜的可行性和材料中的胶体状态，以及有色分散体、受控混合物和挤出物的分散情况；

[了解更多](#)

型号	RPM-05A	RPM-05B
产品名称	单层吹膜	三层共挤吹膜
螺杆直径	25mm 或定制	25mm *3 或定制
螺杆长宽比 (L/D)	33:1 (或定制)	
螺杆转速	0-95rpm 变频调速	
电机 (公斤)	变频电机或伺服电机	
主电机功率	4KW (或定制)	
模具直径	25毫米 (或定制)	30 毫米 (或定制)
薄膜最大直径	150-180毫米 (或定制)	300 毫米 (或定制)
体积 (毫米) (宽*深*高)	1800*800*2000 毫米	2100*950*2300 毫米
重量 (千克)	约 450 千克	约 1100 千克
电源	3φ, AC380V	
可根据客户要求设计特殊机型。		

滤波器试验机 (Fpv)

货号: RPM-06



简介

该设备适用于通过挤压和过滤测试颜料、添加剂和色母粒等聚合物的分散性能。

[了解更多](#)

型号	RPM-06A	RPM-06B
控制系统	计算机控制	
螺杆直径	20、25、30 毫米 (或定制)	
主电机功率	4KW (或定制)	
长径比 (L/D)	28:1	
螺杆转速	0-95rpm 变频调速	
压力传感器	0-35Mpa	
过滤器	根据 EN13900-5:2005 标准	符合 ASTM 标准
外形尺寸 mm (宽*深*高)	1553*650*1350 毫米	1553*650*1350 毫米
重量 (千克)	约 350 千克	约 300 千克
电源	3φ , AC380V	

实验室内部橡胶搅拌机/橡胶混炼机

货号: RPM-07



简介

实验室内部橡胶混合器适用于混合、捏合和分散各种化工原料，如塑料、橡胶、合成橡胶、热熔胶和各种低粘度材料。

[了解更多](#)

型号	RPM-07A	RPM-07B	RPM-07C	RPM-07D
混合容量	1L	3L	5L	10L
控制模式	按键控制/PLC 控制 (可选)			
卸料方式	反向卸料或开合式			
驱动电机	3.75 千瓦	7.5 千瓦	11 千瓦	18.5 千瓦
翻转电机	0.75KW	0.75 千瓦	0.75 千瓦	0.75 千瓦
转子速度 (前/后)	40/31r min (可调)			
翻转角度	110°			
空气压力	0.5-0.8Mpa			
体积 (高*宽*深)	1800*900*1900 毫米	1900*1300*1500 毫米	1900*1300*1500 毫米	2100*1100*2300 毫米
重量 (千克)	850 千克	1300 千克	1500 千克	1800 千克
电源	3φ , AC380V			
可根据客户要求设计特殊型号。				

小型实验室橡胶压延机

货号: RPM-08



简介

小型实验室橡胶压延机用于生产塑料或橡胶材料的连续薄片。它通常用于实验室、小规模生产设施和原型制作环境，以制作具有精确厚度和表面光洁度的薄膜、涂层和层压板。

[了解更多](#)

型号	RPM-08
控制方式	PID 控制或 PLC 程序控制
压延辊	2-4 (或定制)
辊筒直径	120mm、160mm、200mm(or customized)
压光辊安装方式	垂直或平行
薄膜厚度范围	0.1 毫米~5 毫米 (或定制)
辊筒速度	0-30r/min (可调)
电机功率	4 千瓦 (或定制)
放卷装置	摩擦辊
收卷装置	摩擦卷
体积 (宽*深*高)	1300*950*1600 毫米
重量 (千克)	约 900 千克 约 900 千克
电源	3f, AC380V

小型注塑机

货号: RPM-09



简介

小型注塑机动作快速稳定；可控性和重复性好，超级节能；产品可自动下落成型；机身低矮，进料方便，易于维护，安装场地无高度限制。

[了解更多](#)

型号	RPM-09
控制模式	PID 控制或 PLC 程序控制
压延辊	2-4 (或定制)
辊筒直径	120mm、160mm、200mm(or customized)
压光辊安装方式	垂直或平行
薄膜厚度范围	0.1 毫米~5 毫米 (或定制)
辊筒速度	0-30r/min (可调)
电机功率	4 千瓦 (或定制)
放卷装置	摩擦辊
收卷装置	摩擦卷
体积 (宽*深*高)	1300*950*1600 毫米
重量 (千克)	约 900 千克 约 900 千克
电源	3f, AC380V



Kintek Solution

总部：中国郑州市高新区科学大道89号

