



KINTEK SOLUTION

压片机模具 目录

联系我们获取更多目录 [样品制备](#), [热能设备](#), [实验室耗材和材料](#), [生化设备](#), 等

KINTEK SOLUTION

公司简介

>>> 关于我们

KinTek集团有限公司是一家以技术为导向的组织，团队成员致力于探索最有效和可靠的技术和创新的科学研究设备，如生化反应，新材料研究，热处理，真空制造，制冷，以及制药和石油提取设备等领域。



带刻度的圆柱冲压模具

货号: PCMC



简介

使用我们的圆柱冲压模具，让您的产品更加精确。它是高压应用的理想之选，可成型各种形状和尺寸的模具，确保稳定性和均匀性。非常适合实验室使用。

[了解更多](#)

仪器型号	PCMC
样品形状	
模具加热	合金工具钢：Cr12MoV
压头硬度	HRC60-HRC62
试样尺寸	Φ10、Φ12、Φ13、Φ15、Φ18、Φ20 mm (M)
型腔深度	100毫米 (N)
样品尺寸	Φ53*220毫米 (长*高)
重量	4.8 千克
液压粉末压力机尺寸示意图	

多冲旋转压片模环、旋转椭圆形、方形模具

货号: TPM-06



简介

多冲头旋转式压片机模具是制药和制造行业的关键部件，彻底改变了片剂生产过程。这种复杂的模具系统由多个冲头和模具组成，呈环形排列，有助于快速高效地形成片剂。

[了解更多](#)

钮扣电池片按压密封模具

货号: PMN



简介

密封模对于组装钮扣电池至关重要，它能确保阳极、阴极和电解液等组件被牢固地封装起来。

[了解更多](#)

仪器型号	PMN
两用模具	密封、开启和两用
密封功能	CR16、CR20、CR24、CR30 可选
密封压力	0.8-1.2 吨
拆卸功能	CR16、CR20、CR24、CR30 可选
拆卸压力	
液压粉末压机尺寸示意图	



Kintek Solution

总部：中国郑州市高新区科学大道89号

